


Vhodný pro ošetřování
v domácím prostředí.



Přehledný LCD displej
zobrazující nastavení
a činnost přístroje.



Snadné ovládání třemi
tlačítky s ergonomickým
uspořádáním.



Výstup pro 1 aplikátor.



Elegantní řídicí jednotka.

Možnosti nastavení:

- frekvence ☒
- intenzita pole ☒
- modulace NTS ☒
- doba aplikace ☒

CE 1014



Charakteristika přístroje:

- dva osvědčené terapeutické programy P1 a P2
- program P3 s možností osobního nastavení
- volitelné příložené části (tzv. aplikátory) řady LT
- dobu aplikace lze nastavit na 5 až 60 minut
- chod přístroje lze kdykoliv pozastavit i ukončit
- zobrazení parametrů chodu přístroje na displeji
- zvuková signalizace průběhu a konce aplikace
- poslední nastavení přístroje je zapamatováno
- možnost uzamčení přístroje na jeden program
- optimalizace energetické zátěže pacienta
- vysoká účinnost patentovanou technologií NTS
- signalizace příp. poruch na displeji i akusticky
- síťový adaptér s výměnnými zástrčkami umožňuje používání přístroje po celém světě

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení:

univerzální síťový zásuvkový adaptér
(100–240V~/12V= 50/60Hz)

Třída přístroje:

třída II, typ BF, ☐ ☒

Klidový proudový odběr přístroje:

max. 50 mA

Maximální příkon přístroje:

25 VA

Magnetická indukce na povrchu aplikátoru:

B: 2-8 mT, dB/dt: 3.6-18 T/s (dle typu aplikátoru)

Opakovací frekvence pulzů:

1.3 Hz až 72.7 Hz (závisí na zvoleném programu)

Povolený pracovní teplotní rozsah:

0 až +40 °C

Rozměry řídicí jednotky:

100 x 65 x 25mm

Hmotnost řídicí jednotky:

83 g

sestava MINI



Obsahuje: řídicí jednotku, aplikátor A1C-LT,
síťový adaptér, magnetický indikátor

sestava MAXI



Obsahuje: řídicí jednotku, aplikátor A4C,
síťový adaptér, magnetický indikátor

sestava PLUS



Obsahuje:

řídicí jednotku,
aplikátor A1C-LT,
aplikátor ASE,
síťový adaptér,
mag. indikátor

sestava BEST



Obsahuje: řídicí jednotku, aplikátory A1C-LT a A4C-LT,
síťový adaptér, magnetický indikátor